


# Filter

Serie »SYNTESI«

**PLUS** ||

Artikel Nr. 144571

Typen Nr. 5620F400



Beispielhafte Darstellung

Die Filtration erfolgt über einen Zentrifugalabscheider (Kondenswasser) und ein Sinter-Filterelement (feste Partikel). Das Kondensat wird davor geschützt, dass die abgelagerten Verunreinigungen nicht wieder in den Luftkreislauf zurückkehren können.

- Kondensatablässe RMSA halbautomatisch oder RA vollautomatisch. SAC vollautomatisch auf Anfrage.
- Filterfeinheit 20 µm (ausreichend für die meisten Anwendungen) oder 5 µm. 50 µm auf Anfrage.

Der RMSA-Ablass schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden. Der RA-Ablass entleert das Kondensat immer dann automatisch und unabhängig vom Druckniveau, wenn es notwendig ist. Der SAC-Ablass gibt das Kondensat nur in Fällen plötzlicher Druckänderungen frei. Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme für gefilterte Druckluft genutzt werden kann.

ATEX-Ausführung auf Anfrage!

## Technische Informationen

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Serie              | SYNTESI                  |
| BG                 | 2                        |
| Filterfeinheit     | 5 µm                     |
| Kondensatablass    | RA vollautomatisch       |
| Behälter           | Technopolymer            |
| Eingangsdruck max. | 10 bar                   |
| Medium             | Druckluft, neutrale Gase |
| Gehäuse            | Technopolymer            |
| Dichtmaterial      | NBR                      |
| A                  | 60,5 mm                  |
| B                  | 182 mm                   |
| Temperaturbereich  | -10 bis 50 °C            |
| Anschluss Eingang  | ohne Buchse              |
| Anschluss Ausgang  | ohne Buchse              |

## Technische Informationen

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gewinde auf Vorder- und Rückseite                  | G 1/4                                                |
| Durchflusswertmessung 1                            | $P_2 = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 0,5$ bar |
| Durchfluss 1                                       | 3800 NI/min                                          |
| Durchflusswertmessung 2                            | $P_2 = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar   |
| Durchfluss 2                                       | 5200 NI/min                                          |
| Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1 | 3.7.4                                                |
| A1                                                 | - mm                                                 |
| F                                                  | 38,2 mm                                              |

## Kaufmännische Daten

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zolltarifnummer         | 84213925    |
| Ursprungsland           | IT          |
| eCl@ss 5.1.4            | 27293005    |
| eCl@ss 9.0              | 27293005    |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40161505    |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air filters |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

# SYNTESI® FILTER (FIL)



Filter haben die Aufgabe, flüssige oder feste Verunreinigungen aus der Druckluft zu entfernen. Die ankommende Luft wird so über eine Zentrifuge geleitet, dass die schwereren flüssigen Partikel gegen die Wände des Behälters geworfen werden und dort haften bleiben.

Mit weiterer Ansammlung bilden diese Tropfen, die sich durch die Gravitationskraft am Boden absetzen. Verbleibende feste Partikel werden durch die Poren des Filterelementes zurückgehalten.

Das Kondensat wird davor geschützt, dass die abgelagerten Verunreinigungen nicht wieder in den Luftkreislauf zurückkehren können.

Das Kondensat wird durch die Ablassmechanik entleert.

Der RMSA-Ablass öffnet sich, wenn der Überdruck im Behälter auf Null absinkt.

Alternativ kann das Kondensat auch durch Handbetätigung abgelassen werden. Der RA-Ablass entleert das Kondensat immer dann automatisch und unabhängig vom Druckniveau, wenn es notwendig ist.

Der SAC-Ablass gibt das Kondensat nur bei **Fällen plötzlicher Druckänderungen frei**.


Vorn und hinten ist je ein Anschluss (1/8" bei Baugröße 1 und 1/4" bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme für gefilterte Druckluft genutzt werden kann.



| TECHNISCHE DATEN                                                                                  |       | FIL SY1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | FIL SY2                |      |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|------|------|-----|
|                                                                                                   |       | 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/4" | 3/8" | 3/8"                   | 1/2" | 3/4" | 1"  |
| Gewindeanschluss                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |      |      |     |
| Filterfeinheit                                                                                    | µm    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |      |      |     |
|                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |      |      |     |
|                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |      |      |     |
| Eingangsdruck, maximal                                                                            | bar   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |      |      |     |
|                                                                                                   | MPa   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |      |      |     |
|                                                                                                   | psi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                        |      |      |     |
| Durchfluss bei 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) ΔP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)                            | l/min | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1200 | 1300 | 3400                   | 3800 | 3800 |     |
|                                                                                                   | scfm  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42   | 46   | 120                    | 135  | 135  |     |
| Durchfluss bei 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) ΔP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)                              | l/min | 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1650 | 1750 | 4500                   | 5200 | 5200 |     |
|                                                                                                   | scfm  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58   | 62   | 159                    | 184  | 184  |     |
| Temperaturbereich bei 10 bar; 1 MPa; 145 psi                                                      | °C    | Von -10 bis +50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | Von -10 bis +50        |      |      |     |
| Gewicht                                                                                           | g     | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173  | 164  | 488                    | 461  | 457  | 445 |
| Kondensatablass                                                                                   |       | RMSA: Kondensatentleerung mit manuellem und automatischem Ablass im drucklosen Zustand<br>RA: Kondensatentleerung mit automatischem Ablass, unabhängig von Druck und Durchfluss.<br>In der Ausführung RA erfolgt der Ablass über einen Schlauch, der an die vorhandenen Schnellsteckverbinding mit Durchmesser 6 mm angeschlossen wird.<br>SAC: Automatischer Kondensatablass. <b>Funktion bei Absenkung – benötigt veränderliche Luftströmung.</b><br><b>Hinweis: Der maximale Eingangsdruck für die RA-Ausführung beträgt 10 bar!</b> |      |      |                        |      |      |     |
| Medium                                                                                            |       | Druckluft oder andere neutrale Gase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                        |      |      |     |
| Behältervolumen                                                                                   | cm³   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 70                     |      |      |     |
| Einbaulage                                                                                        |       | Vertikal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | Vertikal               |      |      |     |
| Anschlüsse für zusätzliche Luftabnahme                                                            |       | 1/8", vorne und hinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 1/4", vorne und hinten |      |      |     |
| Durchfluss der zusätzlichen Luftabnahme bei 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) ΔP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) | l/min | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 1500                   |      |      |     |
|                                                                                                   | scfm  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 53                     |      |      |     |
| Wandbefestigung                                                                                   |       | 2 Stück Schrauben M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 2 Stück Schrauben M5   |      |      |     |


## KOMPONENTEN

- ① FILTERGEHÄUSE: Technopolymer
- ② EIN-/AUSGANGSBUCHSE: gefertigt aus vernickeltem Messing Ms58 oder eloxiertem Aluminium für 3/4" - 1"
- ③ ZENTRIFUGE: Technopolymer
- ④ FILTERELEMENT: HDPE, gesintert
- ⑤ ABSCHIRMPLATTE: Technopolymer
- ⑥ KONDENSATABLASS: (RMSA)
- ⑦ PLATTE: Technopolymer
- ⑧ DICHTUNG: NBR O-Ring
- ⑨ KLARSICHTBEHÄLTER: Technopolymer




## DURCHFLUSS-DIAGRAMME


FIL Syntesi® SY1 1/8"




FIL Syntesi® SY1 1/4"




FIL Syntesi® SY1 3/8"




FIL Syntesi® SY2 3/8"



FIL Syntesi® SY2 1/2"




FIL Syntesi® SY2 3/4"-1"



A = 2.5 bar - 0.25 MPa - 36 psi  
B = 4 bar - 0.4 MPa - 58 psi

C = 6.3 bar - 0.63 MPa - 91 psi  
D = 8 bar - 0.8 MPa - 116 psi

E = 10 bar - 1 MPa - 145 psi

**ABMESSUNGEN**


|                                      | BAUGRÖßE 1            |      |      | BAUGRÖßE 2            |      |      |    |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------------|------|------|----|
| H (Gewindeanschluss)                 | 1/8"                  | 1/4" | 3/8" | 3/8"                  | 1/2" | 3/4" | 1" |
| A                                    | 42                    | 60.5 |      |                       |      |      |    |
| A1                                   | -                     | -    | 44   | -                     | -    | 95   | 95 |
| B                                    | RMSA                  |      |      | 178                   |      |      |    |
|                                      | RA/SAC                |      |      | 182                   |      |      |    |
| C                                    | 44                    |      |      | 61                    |      |      |    |
| CH                                   | -                     |      |      | -                     | -    | 32   | 36 |
| D                                    | 51.5                  |      |      | 70.5                  |      |      |    |
| E                                    | 33.5                  |      |      | 47.5                  |      |      |    |
| F                                    | 25.8                  |      |      | 38.2                  |      |      |    |
| G                                    | Loch für Schrauben M4 |      |      | Loch für Schrauben M5 |      |      |    |
| I                                    | 16                    |      |      | 22.5                  |      |      |    |
| L                                    | RMSA                  |      |      | 202                   |      |      |    |
|                                      | RA/SAC                |      |      | 206                   |      |      |    |
| Q (2 Stück zusätzliche Luftabnahmen) | 1/8"                  |      |      | 1/4"                  |      |      |    |

**TYPENSCHLÜSSEL**

| 56                                            | 1                                | 1                                                                                                                                                            | F        | 10                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYNTESI                                       | GRÖSSE                           | EINGANGSANSCHLUSS                                                                                                                                            | MODUL    | FILTERFEINHEIT UND TYP DES KONDENSATABLASSES                                                                                                       | AUSGANGSANSCHLUSS                                                                                                                                            |
| 56 Syntesi<br>5X Syntesi mit Korrosionsschutz | 1 Baugröße 1<br><br>2 Baugröße 2 | 0 Ohne Buchsen<br>1 1/8" Gewinde<br>2 1/4" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>0 Ohne Buchsen<br>3 3/8" Gewinde<br>4 1/2" Gewinde<br>5 3/4" Gewinde<br>6 1" Gewinde | F Filter | 10 5 µm, RMSA<br>20 20 µm, RMSA<br>30 50 µm, RMSA<br>40 5 µm, RA<br>50 20 µm, RA<br>60 50 µm, RA<br>11 5 µm, SAC<br>21 20 µm, SAC<br>31 50 µm, SAC | 0 Ohne Buchsen<br>1 1/8" Gewinde<br>2 1/4" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>0 Ohne Buchsen<br>3 3/8" Gewinde<br>4 1/2" Gewinde<br>5 3/4" Gewinde<br>6 1" Gewinde |

RMSA: Kondensatentleerung mit manuellem und automatischem Ablass im drucklosen Zustand

RA: Kondensatentleerung mit automatischem Ablass, unabhängig von Druck und Durchfluss. In der Ausführung RA erfolgt der Ablass über einen Schlauch, der an die vorhandenen Schnellsteckverbindung mit Durchmesser 6 mm angeschlossen wird.

SAC: Automatischer Ablass mit Kondensatentleerung

**Funktion bei Absenkung – benötigt Änderungen der Luftströmung.**

**WARTUNGSEINHEITEN**  
 Syntesi® FILTER

**BESTELLBEISPIELE FÜR HÄUFIG BENÖTIGTE AUSFÜHRUNGEN**

HINWEIS: Außer den unten genannten Typen sind auch andere gewünschte Kombinationen bestellbar.

| Bestellnummer      | Typ                          | Bestellnummer      | Typ                          | Bestellnummer      | Typ               |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Syntesi SY1 FILTER |                              | Syntesi SY2 FILTER |                              | Syntesi SY2 FILTER |                   |
| 5610F100           | FIL SY1 5 RMSA ohne Buchsen  | 5620F100           | FIL SY2 5 RMSA ohne Buchsen  | 5626F106           | FIL SY2 1 5 RMSA  |
| 5610F200           | FIL SY1 20 RMSA ohne Buchsen | 5620F200           | FIL SY2 20 RMSA ohne Buchsen | 5626F206           | FIL SY2 1 20 RMSA |
| 5610F400           | FIL SY1 5 RA ohne Buchsen    | 5620F400           | FIL SY2 5 RA ohne Buchsen    | 5626F406           | FIL SY2 1 5 RA    |
| 5610F500           | FIL SY1 20 RA ohne Buchsen   | 5620F500           | FIL SY2 20 RA ohne Buchsen   | 5626F506           | FIL SY2 1 20 RA   |
| 5611F101           | FIL SY1 1/8 5 RMSA           | 5623F103           | FIL SY2 3/8 5 RMSA           |                    |                   |
| 5611F201           | FIL SY1 1/8 20 RMSA          | 5623F203           | FIL SY2 3/8 20 RMSA          |                    |                   |
| 5611F401           | FIL SY1 1/8 5 RA             | 5623F403           | FIL SY2 3/8 5 RA             |                    |                   |
| 5611F501           | FIL SY1 1/8 20 RA            | 5623F503           | FIL SY2 3/8 20 RA            |                    |                   |
| 5612F102           | FIL SY1 1/4 5 RMSA           | 5624F104           | FIL SY2 1/2 5 RMSA           |                    |                   |
| 5612F202           | FIL SY1 1/4 20 RMSA          | 5624F204           | FIL SY2 1/2 20 RMSA          |                    |                   |
| 5612F402           | FIL SY1 1/4 5 RA             | 5624F404           | FIL SY2 1/2 5 RA             |                    |                   |
| 5612F502           | FIL SY1 1/4 20 RA            | 5624F504           | FIL SY2 1/2 20 RA            |                    |                   |
| 5613F103           | FIL SY1 3/8 5 RMSA           | 5625F105           | FIL SY2 3/4 5 RMSA           |                    |                   |
| 5613F203           | FIL SY1 3/8 20 RMSA          | 5625F205           | FIL SY2 3/4 20 RMSA          |                    |                   |
| 5613F403           | FIL SY1 3/8 5 RA             | 5625F405           | FIL SY2 3/4 5 RA             |                    |                   |
| 5613F503           | FIL SY1 3/8 20 RA            | 5625F505           | FIL SY2 3/4 20 RA            |                    |                   |

**ANMERKUNGEN**  
**ANTI-KORROSIONS VERSION**

5X -----  
 Beispiel  
**5X11F101** FIL SY1 1/8 5 RMSA Anti-Korrosion

## WARTUNGSEINHEITEN SYNTESI®

Mit der Reihe Syntesi® wurde durch Metal Work im Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung in der Fertigung von Druckluft-Wartungseinheiten ein bedeutender Meilenstein gesetzt. Es wurden die Details genauestens untersucht, um bei verringertem Platzbedarf und Gewicht, die beste Leistung zu schaffen. Die Leistungsfähigkeit ist somit erheblich größer als die jeder anderen Einheit der gleichen Baugröße. Diese modulare Einheit bildet ein sehr einfaches aber effektives System, das keinerlei Halterungen, Standbolzen oder Joche für die Verbindung der verschiedenen Module benötigt. Die Grundaussführung der Syntesi® bietet eine Vielzahl von Funktionen, die bei traditionellen Wartungseinheiten nicht vorhanden oder nur optional vorhanden sind. Beispiele dafür sind abschließbare Einstellknöpfe, zusätzliche Luftabnahmen vorn und hinten, Durchfluss von links oder rechts oder umgekehrt, Regler mit Kompensationssystem für hohe Genauigkeit bei schwankendem Eingangsdruck und mit hoher Rückentlüftung, absolut wischfeste Kennzeichnung und automatischer Kondenswasser-Ablass auch für Baugröße 1 und ein im Bereich von 360° sichtbares Niveau des Öl- oder Kondenswasserstandes. Die verwendeten Werkstoffe Technopolymer und vernickelter Messing besitzen eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit. Zusätzlich ist eine spezielle Anti-Korrosions-Version verfügbar mit Edelstahl Komponenten oder Geomet® behandelten Bauteile.



| ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN                                        |     | BAUGRÖßE 1                                                                                                                                                                                      |      |      | BAUGRÖßE 2                              |      |      |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|------|------|----|
| Gewindeanschluss                                                   |     | 1/8"                                                                                                                                                                                            | 1/4" | 3/8" | 3/8"                                    | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Eingangsdruck, maximal                                             | bar |                                                                                                                                                                                                 | 15   |      |                                         | 13   |      |    |
|                                                                    | MPa |                                                                                                                                                                                                 | 1.5  |      |                                         | 1.3  |      |    |
|                                                                    | psi |                                                                                                                                                                                                 | 217  |      |                                         | 188  |      |    |
| Durchfluss                                                         |     | Siehe im Katalog je Ausführung!                                                                                                                                                                 |      |      |                                         |      |      |    |
| Temperaturbereich bei 10 bar; 1 MPa; 145 psi                       | °C  | Von -10 bis +50                                                                                                                                                                                 |      |      | Von -10 bis +50                         |      |      |    |
| Abschließbare Einstellknöpfe                                       |     | Einstellknöpfe von Reglern, Filterreglern und Schaltknöpfe bei Absperrventilen sind abschließbar                                                                                                |      |      |                                         |      |      |    |
| Medium                                                             |     | Druckluft oder inaktive Gase                                                                                                                                                                    |      |      |                                         |      |      |    |
| Einbaulage                                                         |     | Siehe im Katalog je Modulart!                                                                                                                                                                   |      |      |                                         |      |      |    |
| Durchflussrichtung                                                 |     | Wählbar: links, rechts oder beidseitig                                                                                                                                                          |      |      |                                         |      |      |    |
| Zusätzliche Luftabnahme für Manometer oder Verschraubung           |     | 1/8", vorne und hinten an allen Modulen                                                                                                                                                         |      |      | 1/4", vorne und hinten an allen Modulen |      |      |    |
| Schrauben zur Wandbefestigung                                      |     | 2 Stück Schrauben M4                                                                                                                                                                            |      |      | 2 Stück Schrauben M5                    |      |      |    |
| Zertifizierung für explosionsgefährdete Atmosphäre nach 2014/34/UE |     | <div><div></div><div>II 3G Ex h IIC T5 Gc -10°C &lt; Ta &lt; 50°C<br/>II 3D Ex h IIIC T100 °C Dc</div></div> |      |      |                                         |      |      |    |
|                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                 |      |      |                                         |      |      |    |
|                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                 |      |      |                                         |      |      |    |
|                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                 |      |      |                                         |      |      |    |

### ANTI-KORROSION AUSFÜHRUNG

Unterschiede zur Standard Variante:

- Edelstahl Schrauben
- Edelstahl Abschließplatte am Einstellknopf
- Geomet® behandelte Einstellfeder (Regler und Filterregler)

**ANSCHLUSS AN FRONTGEWINDEN**


Keinen Schraubenschlüssel an Kegelgewinde verwenden. Nur von Hand montieren und einen Flüssigdichter (kein Teflon®) verwenden.

**DREHBARE ANSCHLUSSBUCHSEN**


Die Buchsen 3/4" und 1" bei Baugröße 2 sind zu Montagezwecken frei drehbar ausgeführt.


**LASER-KENNZEICHNUNG**


Auf dem Gehäuse sind folgende Kennzeichnungen:

- Metal Work Logo
- Bestellnummer
- Maximaldruck und Maximaltemperatur
- Filterfeinheit oder Druckregelbereich, wenn relevant
- Woche und Monat der Herstellung
- ATEX - Kategorie
- Ursprungsland: Made in Italy

**BEFESTIGUNGSVARIANTEN**
**Wandbefestigung mit 2 Stück Schrauben**

**Befestigung an einer Schalttafel**

**Befestigung mit dem Haltewinkel**

**Befestigung mit speziellen Abstandswinkeln**


Der Winkel kann in beliebiger Position montiert werden. Die Verschraubungen können dann am Manometeranschluss hinten angebracht werden.


**Befestigung an Schiene nach DIN EN50022 mit 2 Stück Adaptoren**


**WARTUNGSEINHEITEN**

WARTUNGSEINHEITEN Synthes®

MODULARITÄT UND FLEXIBILITÄT

WARTUNGSEINHEITEN

WARTUNGSEINHEITEN Synthesi®



Die verschiedenen Elemente Syntesi® A können miteinander und mit der Druckluftquelle durch die Buchsen B aus vernickeltem Messing oder bei Verwendung der eloxierten Aluminium-Nippel C verbunden werden.

Die Buchsen können sehr leicht entfernt werden, indem die beiden Schrauben D gelöst werden. Dies hat eine Vielzahl von Vorteilen:

- Verringerte Abmessungen.
- Frei wählbare Zusammenstellung vieler unterschiedlicher Module ohne Klammern, Stehbolzen oder Joche.
- Die Gewinde für den Anschluss von Verschraubungen sind metallisch und erlauben höhere Drehmomente wegen der Trapezform.
- Maximale Flexibilität, indem jederzeit einer Einheit ein Modul hinzugefügt oder ein Anschluss ersetzt werden kann (z.B. 1/4" statt 1/8").
- Der pneumatische Eingangsanschluss kann dabei gleich oder verschieden zum Ausgangsanschluss sein.

Standardanschlüsse der Syntesi® sind: 1/8", 1/4", 3/8" bei Baugröße 1 und 3/8", 1/2", 3/4", 1" bei Baugröße 2.

Es kann aber auch notwendig sein, die Anschlüsse von Baugröße 1 in die Baugröße 2 zu ändern.

Die Verbindungsnippel haben mehrere Funktionen:

- Nippel C verbindet zwei Elemente der gleichen Baugröße miteinander.
- Der Größenadapter E kann dazu verwendet werden, um ein Modul der Syntesi® Baugröße 2 mit einem der Syntesi® Baugröße 1 zu verbinden.
- Der 90°-Adapter F dient zur Verbindung von Modulen im Winkel von 90°. Zum Beispiel kann es hilfreich sein, den Reglerknopf oder das Bedienelement eines Absperrventils in Richtung zum Bediener auszurichten.
- Die Zweige-Luftabnahme G ist ein einfaches und günstiges Bauelement, das außer der Verbindung von zwei Modulen auch 2 Luftabnahmen bietet.
- Der Adapter für Regtronic H dient zur Verbindung eines Regtronic 1/4"-Proportionalreglers zu einem Modul der Syntesi® Baugröße 1.

**Zusätzliche Anschlüsse I.** Vorn und hinten sind an ALLEN Syntesi®-Modulen Anschlüsse (1/8" bei Größe 1, 1/4" bei Größe 2) für den Anschluss Manometern L, Druckschaltern M oder bei hohem Durchfluss von zusätzlichen Luftabnahmen N. Diese Anschlüsse liegen jeweils hinter dem Modul, so dass beispielsweise ein Regleranschluss geregelte und ein Filteranschluss gefilterte Druckluft liefern (gilt nicht für Öl- und Aktivkohlefilter!).

**Wandbefestigung.** Es sind nur zwei Schrauben O aber keine zusätzlichen Winkel oder Flansche erforderlich. Der Abstandswinkel P kann verwendet werden, um die Einheit auf Abstand von der Wand zu halten und damit die Verschraubungen hinter den Modulen anzuordnen.

**Befestigung an einer Schiene nach DIN EN50022.** Dies geschieht mit dem Halter-Set Q.

**Regler-Haltewinkel R.** Regler und Filterregler können mit einem Stahl-Haltewinkel R, der die Glocke umfasst, befestigt werden.

**Abschließbarer Einstellkopf S.** Die Knöpfe an Reglern, Filterreglern und Absperrventilen sind standardmäßig abschließbar. Die Stahlplatte ist stets in der Lieferung enthalten. Es können 2 Stück 3 mm-Vorhängeschlösser T bei Größe 1 und 3 Stück bei Baugröße 2 angebracht werden. Als Alternative kann bei Absperrventilen ein einzelnes Vorhängeschloss 6mm angebracht werden.

**Sicherheitsventil U.** Der Baureihe kann ein Sicherheitsventil der Reihe 70 SAFE AIR® zugeordnet werden.

**C1**

# SYNTESI® TYPENSCHLÜSSEL

## TYPENSCHLÜSSEL FÜR EINZELNE MODULE

| 56                                               | 1                                | 1                                                                                                                                                            | F                                                                                                                                                                        | 10            | 1                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYNTESI                                          | GRÖSSE                           | EINGANGSANSCHLUSS                                                                                                                                            | MODUL                                                                                                                                                                    | TYP           | AUSGANGSANSCHLUSS                                                                                                                                            |
| 56 Syntesi<br>5X Syntesi mit<br>Korrosionsschutz | 1 Baugröße 1<br><br>2 Baugröße 2 | 0 Ohne Buchsen<br>1 1/8" Gewinde<br>2 1/4" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>0 Ohne Buchsen<br>3 3/8" Gewinde<br>4 1/2" Gewinde<br>5 3/4" Gewinde<br>6 1" Gewinde | F Filter<br>D Ölfilter<br>C Aktivkohle-Filter<br>R Druckregler<br>B Filterregler<br>L Öler<br>● V Absperrventil<br>▲ A Startventil<br>▲ S Druckschalter<br>P Luftabnahme | Je nach Modul | 0 Ohne Buchsen<br>1 1/8" Gewinde<br>2 1/4" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>0 Ohne Buchsen<br>3 3/8" Gewinde<br>4 1/2" Gewinde<br>5 3/4" Gewinde<br>6 1" Gewinde |

- Die korrosionsschutzte Ausführung dieses Elements ist nur mit manueller Betätigung verfügbar.
- ▲ Nicht in korrosionsschutzter Ausführung verfügbar.

## TYPENSCHLÜSSEL FÜR EINHEITEN AUS ZWEI ODER DREI MODULEN

| 56                                               | 1                                | 1                                                                                                                        | V                                                                                                                                                                            | 10            | B                                                                                                                                                                            | 24            | L                                                                                                                                                                            | 10            | 1                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYNTESI                                          | GRÖSSE                           | EINGANGSANSCHLUSS                                                                                                        | MODUL 1                                                                                                                                                                      | TYP           | MODUL 2                                                                                                                                                                      | TYP           | MODUL 3                                                                                                                                                                      | TYP           | AUSGANGSANSCHLUSS                                                                                                        |
| 56 Syntesi<br>5X Syntesi mit<br>Korrosionsschutz | 1 Baugröße 1<br><br>2 Baugröße 2 | 1 1/8" Gewinde<br>2 1/4" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>4 1/2" Gewinde<br>5 3/4" Gewinde<br>6 1" Gewinde | F Filter<br>D Ölfilter<br>C Aktivkohle-Filter<br>R Druckregler<br>B Filterregler<br>L Öler<br>● V Absperrventil<br>▲ A Softstartventil<br>▲ S Druckschalter<br>P Luftabnahme | Je nach Modul | F Filter<br>D Ölfilter<br>C Aktivkohle-Filter<br>R Druckregler<br>B Filterregler<br>L Öler<br>● V Absperrventil<br>▲ A Softstartventil<br>▲ S Druckschalter<br>P Luftabnahme | Je nach Modul | F Filter<br>D Ölfilter<br>C Aktivkohle-Filter<br>R Druckregler<br>B Filterregler<br>L Öler<br>● V Absperrventil<br>▲ A Softstartventil<br>▲ S Druckschalter<br>P Luftabnahme | Je nach Modul | 1 1/8" Gewinde<br>2 1/4" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>3 3/8" Gewinde<br>4 1/2" Gewinde<br>5 3/4" Gewinde<br>6 1" Gewinde |

- Die korrosionsschutzte Ausführung dieses Elements ist nur mit manueller Betätigung verfügbar.
- ▲ Nicht in korrosionsschutzter Ausführung verfügbar.

**WARTUNGSEINHEITEN**

Syntesi® TYPENSCHLÜSSEL

**C1.8**

## Zubehör

|                                                                                                              | Artikel Nr. | Typen Nr.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Behälter für Filter, Filterregler, Ölfilter »SYNTESI«, BG 2, Kondensatablass: RMSA halbautomatisch, PA12     | 145614      | 9210105    |
| Behälter für Filter, Filterregler, Ölfilter »SYNTESI«, BG 2, Kondensatablass: SAC vollautomatisch, PA12      | 145616      | 9210107    |
| Filterelement für Filter »SYNTESI«, BG 2, 20 µm, weiß                                                        | 145623      | 9210156    |
| Filterelement für Filter »SYNTESI«, BG 2, 50 µm, blau                                                        | 145624      | 9210157    |
| Befestigungswinkel »SYNTESI«, BG 2, Standard und Antikorrosion, inkl. 2 Schrauben und 2 Unterlegscheiben     | 145659      | 9200717X   |
| Adapter für DIN-Schiene (DIN EN50022) »SYNTESI«, BG 1 und BG 2, 2 Stück inkl. Schrauben und Unterlegscheiben | 145660      | 9200718X   |
| Gewindeanschlussbuchse »SYNTESI«, BG 2, G 3/8, inkl. 2 Schrauben                                             | 144691      | 9210011    |
| Gewindeanschlussbuchse »SYNTESI«, BG 2, G 1/2, inkl. 2 Schrauben                                             | 144692      | 9210012    |
| Gewindeanschlussbuchse »SYNTESI«, BG 2, G 3/4, inkl. 2 Schrauben                                             | 144693      | 9210013    |
| Gewindeanschlussbuchse »SYNTESI«, BG 2, G 1, inkl. 2 Schrauben                                               | 144694      | 9210014    |
| Verbindungsrippelsatz »SYNTESI«, BG 2, 1 Verbindungsrippe, 4 Schrauben                                       | 144696      | 9210010    |
| Verbindungselement 90°, »SYNTESI«, BG 2, inkl. 4 Schrauben                                                   | 145503      | 9210019    |
| Größenadapter »SYNTESI«, BG 1 - BG 2, inkl. 4 Schrauben                                                      | 145504      | 9210006    |
| Montageschlüssel für Behälter »SYNTESI«, BG 2                                                                | 145506      | 9210050    |
| Befestigungsschraube M5 x 75 für »SYNTESI«, BG 2, zur Wandbefestigung                                        | 145508      | 9210031    |
| Adapter inkl. 2 Schrauben, für Wartungseinheiten »FLUX« BG 2 - »SYNTESI« BG 2                                | 148238      | 900099A003 |

## Ersatzteil

|                                                                                                                              | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Automatisches Ablassventil »SYNTESI«, RA                                                                                     | 145609      | 9000802   |
| Behälter für Filter, Filterregler »SYNTESI«, BG 2, Kondensatablass: RA vollautomatisch, PA12                                 | 145615      | 9210106   |
| Filterelement für Filter »SYNTESI«, BG 2, 5 µm, gelb                                                                         | 145622      | 9210155   |
| Verschlusschraube, Innensechskant 6 mm, G 1/4, NBR O-Ring, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C | 111410      | 233.03-N  |