




## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B50TF-35DCZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                 |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]     |
| Type                             | Standard                           |
| Alésage                          | Ø50 mm                             |
| Taraudage de l'orifice           | TF                                 |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante       |
| Course                           | 35                                 |
| Option du corps                  | C [Butée élastique]                |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur) |
| Vis de montage                   | Sans                               |
| Fixation de tige                 | Sans                               |
| Détecteur                        | Sans détecteur                     |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                            |
| Nombre                           | 2 pcs.                             |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                               |
| Résistance aux températures      | Sans                               |
| Faible vitesse                   | Sans                               |
| En acier inoxydable              | Sans                               |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Joint en caoutchouc fluoré | Sans |
| -                          | Air  |

[illegible]

-

-

CQ2-Z-B\_FR.pdf